

TECHSPEC[®] $\lambda/20$ PCX-Linse, 25 mm D. x 100 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC $\lambda/20$ Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #33-053 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 +

€199,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€199,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
97.4

Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/20
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.79 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.05
Radius R₁ (mm): 45.85
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen