

TECHSPEC® Quarzglas-Keilprisma, 25 mm Durchm., 2° Ablenkung, 1064 nm V-Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-133 3-4 TAGE



1



€155,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€155,00

Stk. 6+

€124,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
15

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: Rabs <0.25% @ 1064nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 25.00
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 3.49
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 2.00
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Keilwinkel: 4° 11'14"
Hinweis: Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen