


TECHSPEC® Siliziumasphäre, 25 mm Durchm. x 12,5 mm BW, Ar-beschichtet für 3-5 µm



Produkt #89-362 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€782,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€782,00

Stk. 6+

€625,60

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50 @4000nm

Numerische Apertur NA:
1.00

Hintere Brennweite BFL (mm): 10.70
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3% @ 3 - 5µm
Oberflächengenauigkeit, P-V (µm): <0.3
Zentrierung (Bogenminuten): ≤10
Zentrierung, ETD (µm): <21.8
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.37
Mittendicke CT (mm): 4.75 ±0.10
Blende: 0.5
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Radius R₂ (mm): 87.361
Form der hinteren Fläche: Concave
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform