

TECHSPEC® 25mm D. x 125mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt **#47-642-INK** 2 In Stock

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€138^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€138,00 stückpreis
Stk. 6-25	€110,00 stückpreis
Stk. 26-49	€104,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.00 ±0.025	Durchmesser (mm):
24.00	Freie Apertur CA (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
8.40 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
6.00 ±0.10	Mittendicke CT 1 (mm):
2.40 ±0.10	Mittendicke CT 2 (mm):
6.89	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

125.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
120.89	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
76.28	Radius R ₁ (mm):
-54.55	Radius R ₂ (mm):
-162.43	Radius R ₃ (mm):
N-BK7 / N-SF5	Substrat:
40-20	Oberflächenqualität:
5.00	Blende:
0.10	Numerische Apertur NA:
VIS 0° (425-675nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Beschichtungsspezifikation:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
425 - 675	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
 - Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
 - Achromate mit **MgF₂**- und **VIS-NIR**-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
- Achromate bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinser bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. Unsere Achromate sind auch mit einer **MgF₂**-Beschichtung oder **VIS-NIR**-Beschichtung erhältlich.

Technische Informationen



Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen
