


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC® M4 UV Fused Silica Wndows

Produkt #14-990 3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€132,50

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	€132,50
Stk. 6+	€106,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v _d): 67.8
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90

Freie Apertur CA (mm): 22.50
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 4.00 ±0.10
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm³): 2.20
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Knoop-Härte (kg/mm²): 522
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Elastizitätsmodul (GPa): 73
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform