


TECHSPEC® Spiegel mit Schaft, 25 mm Durchmesser, 532 nm



Produkt #17-557 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + **€173,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€173,00

Stk. 6+
€138,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
22.50

Beschichtung:
Laser Mrror (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm): 532
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mirror
Freie Apertur (%) : 90.00
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 532nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 10J/cm ² @ 20ns, 20Hz @ 532nm
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen