


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-122 AUSVERKAUF KONTAKT



1



€101,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€101,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
15

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <0.25% @ 532nm

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Durchmesser (mm): 25.00
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 8.75
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 5.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Keilwinkel: 10° 17'38"
Zerstörschwelle, laut Design:  10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen