

Laserlinien-Langpassfilter, 25 mm Durchm., 808 nm



Laser Line Longpass Filters

Produkt #12-256 KONTAKT



1



€850,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):
>1000

Blockungsbereich OD 6 (nm):
657 - 808

Optische Dichte OD:

≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 22
Designwellenlänge DWL (nm): 808
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): 93
Transmissionsbereich (nm): 818.5 - 1822.6
Typ: Longpass Filter
Flankensteilheit (nm): 4.0
Übergangsbreite (nm): <8.1
Freie Apertur (%): 88
Widerstandsfähigkeit: Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
Fassungsdicke (mm): 3.5
Wellenlänge Laserblockung (nm): 808
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.5 J/cm ² @ 266nm, 10ns, 10Hz 1 J/cm ² @ 532nm, 10ns, 10Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen