

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Germaniumasphäre, 25 mm Durchm. x 15 mm Bw, Beschichtung für 8-12 µm



Produkt #68-252 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€1.075,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.075,00

Stk. 6+

€860,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00 @ 4000nm

Numerische Apertur NA:
0.83

Hintere Brennweite BFL (mm): 14.00
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: BBAR (8000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12μm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.47
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Blende: 0.6
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 12000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform