

TECHSPEC® Achromat, 25 mm D. x 160 mm Brennweite, VIS-0°-beschichtet



Produkt #67-331 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5	€110,00
Stk. 6+	€88,00
Mengenrabatte	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

160.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 157.87
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 24.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 5.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 3.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 2.50 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 107.20
Radius R₂ (mm) : -67.90
Radius R₃ (mm) : -179.23
Randdicke ET (mm) : 4.33
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 6.4
Numerische Apertur NA : 0.08
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen