

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC® Stemmed Mirrors



Produkt #17-553

AUSVERKAUFT

3-4 TAGE

-

 1

+

€174,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€174,00

Stk. 6+

€139,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
22.50

Beschichtung:

Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mrror
Freie Apertur (%) : 90.00
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm (0°, All Polarizations) R _{avg} >99% @ 540 - 1000nm (45°, S-Polarization) R _{avg} >98.5% @ 730 - 870nm (45°, P-Polarization)
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @ 48fs FWHM, 100Hz @ 800nm (S-Polarization) 0.16 J/cm ² @ 48fs FWHM, 100Hz @ 800nm (S-Polarization)
GDD-Spezifikation: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen