



TECHSPEC®

N/10 Spiegel mit Schaft, 25 mm Durchmesser, dielektrische VIS-Breitbandbeschichtung



Produkt #16-734 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€158,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€158,00
Stk. 6+
€126,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥98% @400 - 750nm (0 - 45°, All Polarizations) R _{avg} ≥99% @400 - 750nm (0 - 45°, S-Polarization)
Beschichtung: Dielectric Mirror (400-750nm)
Art der Beschichtung: Dielectric
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 750
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20
Zerstörschwelle, Referenz: 0.5J/cm², 20ns, 20Hz@532nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen