

25mm D. x 200mm FL, NIR I Beschichtung, DCX N-K5 Linse



Produkt **#49-498** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€21,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€21,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
198.35

Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)

Beschichtungsspezifikation:

R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-K5
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 4.25
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 8.00
Numerische Apertur NA: 0.06
Typ: Double-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen