

TECHSPEC®  $\lambda/20$  PCX-Linse, 25 mm D. x 100 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC  $\lambda/20$  Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #33-053 AUSVERKAUF KONTAKT



1



€199,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€199,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):  
100.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):  
97.4

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                                                 |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980) |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                                                             |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                                                                            |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/20                                                                                                |
| <b>Toleranz Brennweite (%)</b> :<br>±1                                                                                                           |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                                                                         |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>3.79 ±0.10                                                                                                        |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>2.05                                                                                                                |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>45.85                                                                                                       |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>22.5                                                                                                            |
| <b>Blende:</b><br>4.00                                                                                                                           |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.13                                                                                                            |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                                 |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |