

TECHSPEC® PCX-Linse aus Germanium, 25 mm D. x 250 mm BW, beschichtet für 3-12 µm



Produkt #87-951 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

1 €475,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€475,00

Stk. 6+
€380,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

249.25
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.90
Radius R₁ (mm): 750.97
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 10.00
Numerische Apertur NA: 0.05
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform