

TECHSPEC® Germanium-Meniskuslinse, 25 mm D. x 25 mm BW, 8-12 µm beschichtet



Produkt #87-967 3-4 TAGE

- 1 +

€519,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€519,00

Stk. 6+

€415,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Blende:

1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: BBAR (8000-12000nm)
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 12000
Hintere Brennweite BFL (mm): 23.34
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12µm
Randdicke ET (mm): 1.3
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Radius R₁ (mm): 28.32
Radius R₂ (mm): 42.46
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 8 - 12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform