

TECHSPEC[®] $\lambda/20$ PCX-Linse, 25 mm D. x 150 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC $\lambda/20$ Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #33-054 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 +

€199,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€199,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
147.82

Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/20
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.18 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.04
Radius R₁ (mm): 68.79
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen