

TECHSPEC® 25mm Dia. x 30mm FL, 3 - 5µm beschichtet, Siliziumlinsen (PCX)



Produkt #69-683 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€326,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€326,00

Stk. 6+

€260,80

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

28.98
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5µm
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Oberflächenqualität: 60-40
Power (P-V) @ 632,8 nm: 2λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/2
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.41
Radius R₁ (mm): 72.53
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 1.2
Numerische Apertur NA: 0.42
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform