

TECHSPEC®

25 mm Durchm. x 150 mm Brennweite, YAG-BBAR AR beschichtete DCX Linse, geschwärzt



YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt #89-272-INK KONTAKT

- 1 + **€60,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€60,00

Stk. 10+
€54,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):

25.00 ±0.025
Hinterer Brennweite BFL (mm): 148.88
Effektive Brennweite EFL (mm): 150.00
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat:  N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.40
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.39
Radius R₁=R₂ (mm): 154.52
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Blende: 6.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen