

TECHSPEC® Hybridaspäre, 25 mm Durchmesser x 30 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Produkt #21-226 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €84,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24
€84,00

Stk. 25+
€64,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.15

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.42

Hintere Brennweite BFL (mm): 25.82
Substrat:  Zeonex K22R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 80-50
Freie Apertur CA (mm): 23.00
Randdicke ET (mm): 3.6
Mittendicke CT (mm): 7.30 ±0.20
Blende: 1.2
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to +70
Radius R₂ (mm): 127
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 475 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen