

25mm Durchmesser x 200mm FL, NIR II Beschichtung, DCX N-K5 Linse



Produkt #67-657 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€21,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€21,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
198.35

Beschichtung:
NIR II (750-1550nm)

Beschichtungsspezifikation:

R_{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm
R_{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm
R_{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm

Substrat: ☐
[N-K5](#)

Oberflächenqualität:
40-20

Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ

Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Toleranz Brennweite (%):
±1.00

Zentrierung (Bogenminuten):
<1

Mittendicke CT (mm):
5.00 ±0.10

Randdicke ET (mm):
4.25

Freie Apertur CA (mm):
24

Blende:
8.00

Numerische Apertur NA:
0.06

Typ:
Double-Convex Lens

Fase:
Protective bevel as needed

Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1550

Zerstörschwelle, laut Design: ☐
8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)