

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Germanium-Meniskusslinse, 25 mm D. x 35 mm BW, 3-5 µm beschichtet



Produkt #87-963 3-4 TAGE

- 1 +

€519,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€519,00

Stk. 6+

€415,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
35.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Blende:

1.4
Numerische Apertur NA: 0.36
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Hintere Brennweite BFL (mm): 33.29
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5µm
Randdicke ET (mm): 1.6
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Radius R₁ (mm): 38.43
Radius R₂ (mm): 57.61
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 3 - 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform