

TECHSPEC® Germaniumasphäre, 25 mm Durchm. x 20 mm BW, Beschichtung für 3-12 µm



Produkt #89-609 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€994,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€994,00

Stk. 6+

€795,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00 @ 4000nm

Numerische Apertur NA:
0.63

Hintere Brennweite BFL (mm): 19.08
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12μm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.5
Mittendicke CT (mm): 3.70 ±0.10
Blende: 0.79
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform