

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #22-488 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€130,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€130,00

Stk. 6+

€104,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

35.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 26.87
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 880.00
Freie Apertur CA (mm) : 24.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 15.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 11.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 4.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 23.40
Radius R₂ (mm) : -20.11
Radius R₃ (mm) : -87.52
Randdicke ET (mm) : 10.48
Substrat:  N-LAK22 / N-SF6
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 1.4
Numerische Apertur NA : 0.36
Beschichtung : NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 600 - 1050

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen