

TECHSPEC® 25mm Dia. x 35mm FL, unbeschichtet, Siliziumlinsen (PCX)



Produkt **#69-675** **20+ In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€245^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€245,00 stückpreis
Stk. 6-25	€195,00 stückpreis
Stk. 26-49	€183,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Plano-Convex Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.00 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):

<3	Zentrierung (Bogenminuten):
3.00 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
2.07	Randdicke ET (mm):
24	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

35.00 @ 10.6µm	Effektive Brennweite EFL (mm):
34.12	Hintere Brennweite BFL (mm):
Uncoated	Beschichtung:
Silicon (Si)	Substrat: ☐
60-40	Oberflächenqualität:
2λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/2	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
84.62	Radius R ₁ (mm):
1.4	Blende:
0.36	Numerische Apertur NA:
1200 - 7000	Wellenlängenbereich (nm):


Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Wellenlängenbereich 1,2 - 7 µm
 - Geringe Dichte und Streuung
 - Brennweiten zwischen 25 und 250 mm lieferbar
 - Weitere [Infrarotlinsen](#) aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
- Unsere plankonvexen TECHSPEC® Siliziumlinsen (PCX-Linsen) besitzen präzise polierte Oberflächen und eignen sich damit ideal für eine Vielzahl von Infrarotanwendungen, beispielsweise für die Bildgebung im nahen Infrarotbereich (NIR) und für die Infrarotspektroskopie. Die Linsen sind mit verschiedenen Brennweiten erhältlich und erreichen Blendenzahlen zwischen 1 und 10. Sie sind unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung lieferbar. Wenn Sie spezielle Infrarotbeschichtungen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser [Vertriebsbüro](#).

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre

Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen

;