

25mm Durchmesser x 400mm FL, MgF2 Beschichtung, DCX N-K5 Linse



Produkt **#32-905** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€20,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€20,95

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
400.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
398.75

Beschichtung:
MgF₂ (400-700nm)

Beschichtungsspezifikation:

R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-K5
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 4.63
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 16.00
Numerische Apertur NA: 0.03
Typ: Double-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen