

TECHSPEC® 25mm Dia. x 25mm FL, BBAR (1650-3000nm) Coated, Si Plano-Convex Lens



Produkt #21-088 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€235,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€235,00

Stk. 6+

€199,80

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

23.98
Beschichtung: BBAR (1650-3000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 1650 - 3000nm R _{abs} <2% @ 1650 - 3000nm
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Oberflächenqualität: 60-40
Power (P-V) @ 632,8 nm: 2λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/2
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.19
Radius R₁ (mm): 60.44
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 1650 - 3000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform