

TECHSPEC® PCX-Linse aus Germanium, 25 mm D. x 40 mm BW, unbeschichtet



Produkt #69-640 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€325,00

Stk. 6+

€260,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

39.25
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.35
Radius R₁ (mm): 120.16
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 1.6
Numerische Apertur NA: 0.31
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen