

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Achromat, 25 mm Durchmesser x 30 mm Bw, NIK-II-Beschichtet



Produkt #65-438 ☐ Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

 €133,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€133,00

Stk. 6+
€106,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

30.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 21.96
Designwellenlänge Brennweite (nm): 880.00
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 14.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 11.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 3.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 19.83
Radius R₂ (mm): -20.25
Radius R₃ (mm): -99.32
Randdicke ET (mm): 8.77
Substrat:  N-LAK14 / N-SF66
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.2
Numerische Apertur NA: 0.42
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen