

TECHSPEC® PCX-Linse aus Kalziumfluorid, 25 mm D. x 50 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

Produkt #88-164 3-4 TAGE

− 1 + €185,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€185,00

Stk. 6+

€148,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 266nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

46.58
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Calcium Fluoride (CaF ₂)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/2
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.1
Randdicke ET (mm): 1.33
Radius R₁ (mm): 23.11
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 7000
Orientierung Achse: Random

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen