

TECHSPEC® Achromat, 25 mm D. x 35 mm Brennweite, MgF₂-beschichtet



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt #32-319 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€107,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€107,00

Stk. 6+

€85,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 35.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 27.55
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 13.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 11.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.50 ±0.10
Radius R₁ (mm): 24.47
Radius R₂ (mm): -16.49
Radius R₃ (mm): -131.65
Randdicke ET (mm): 9.47
Substrat: ☐ S-BAH11 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.4
Numerische Apertur NA: 0.36
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen