

TECHSPEC® Gefasster MgF₂-beschichteter Achromat, 22 mm CA, 60 mm BW



TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

Produkt #13-006 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€102,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€102,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
60.00

Substrat: ☐
[N-SSK8](#) / [N-SF10](#)

Blende:
2.4

Numerische Apertur NA:
0.21

Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm): 46.58
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 22.0
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 8.78
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±2
Radius R₁ (mm): 31.94
Radius R₂ (mm): -29.95
Radius R₃ (mm): -1029.79
Oberflächenqualität: 40-20
Linse inklusive: #32-724
Verwendete Fassung: #56-354
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Tubuslänge (mm): 24.2
Gesamtlänge (mm): 28.2
Gewindeart: C-Mount
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen