

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

25mm Durchmesser x 400mm FL, MgF2 Beschichtung, DCX N-K5 Linse



Produkt #32-905 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

1 **€20,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€20,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):  
400.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):  
398.75

Beschichtung:  
MgF<sub>2</sub> (400-700nm)

Beschichtungsspezifikation:

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R <sub>avg</sub> ≤1.75% @ 400 - 700nm                                                               |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-K5</a>                                   |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                              |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                    |
| <b>Toleranz Brennweite (%)</b> :<br>±1                                                              |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                            |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>5.00 ±0.10                                                           |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>4.63                                                                   |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>24                                                                 |
| <b>Blende:</b><br>16.00                                                                             |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.03                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Double-Convex Lens                                                                   |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                       |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>10 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |