

TECHSPEC® PCX-Linse aus Germanium, 25 mm D. x 40 mm BW, beschichtet für 3-5 µm



Produkt #69-652 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 **€475,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€475,00

Stk. 6+
€380,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

39.25
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.35
Radius R₁ (mm): 120.16
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 1.6
Numerische Apertur NA: 0.31
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform