

TECHSPEC® 25mm Durchmesser x 75mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat



Produkt #65-978 Lagernd

1 €157,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€157,50

Stk. 6+

€126,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hinterer Brennweite BFL (mm) : 71.09
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 405.00
Freie Apertur CA (mm) : 24.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 8.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 5.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 2.50 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 45.50
Radius R₂ (mm) : -36.34
Radius R₃ (mm) : -96.60
Randdicke ET (mm) : 5.44
Substrat : □ N-FK5 / F2HT
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 3
Numerische Apertur NA : 0.17
Beschichtung : UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 345 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform