

TECHSPEC® Gefasster MgF₂-beschichteter Achromat, 22 mm CA, 85 mm BW



TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

Produkt #13-008 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€102,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€102,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
85.00

Substrat: ☐
[N-SK11](#) / [N-SF5](#)

Blende:
3.4

Numerische Apertur NA:
0.15

Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm): 75.91
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 22.0
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 6.05
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±2
Radius R₁ (mm): 55.68
Radius R₂ (mm): -38.37
Radius R₃ (mm): -146.45
Oberflächenqualität: 40-20
Linse inklusive: #45-213
Verwendete Fassung: #56-354
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Tubuslänge (mm): 24.2
Gesamtlänge (mm): 28.2
Gewindeart: C-Mount
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen