

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Germaniumasphäre, 25 mm Durchm. x 50 mm Bw, Beschichtung für 3-12 µm



Produkt #89-613 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€950,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€950,00

Stk. 6+

€760,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 4000nm

Numerische Apertur NA:
0.25

Hintere Brennweite BFL (mm): 48.44
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12μm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.45
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Radius R₂ (mm): 142.9
Form der hinteren Fläche: Concave
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform