


TECHSPEC[®] 25mm Durchmesser, dichroitischer Filter für 45°, grün



Produkt **#47-268** 13 In Stock

-

1

+

€94^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€94,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Dichroic Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.00

Durchmesser (mm):

4.00 ±0.20

Dicke (mm):

<1

Parallelität (Bogenminuten):

±0.25	Toleranz Größe (mm):
90.00	Freie Apertur (%):
Optische Eigenschaften	
45.00	Einfallswinkel (°):
535.00	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
65.00	Halbwertsbreite FWHM (nm):
N-BK7	Substrat: □
Traditional Coated	Beschichtung:
Green	Farbe:
R _{abs} = 98% @ 535nm ±15nm R _{avg} >95% from 520-555nm	Reflexion (%):
520 - 550	Reflexionswellenlänge (nm):
60-40	Oberflächenqualität:
90.00	Transmission (%):
600 - 800	Transmissionsbereich (nm):
±15	Wellenlängentoleranz (nm):
0.54	Zentralwellenlänge ZWL (µm):
0.07	Halbwertsbreite FWHM (µm):
Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂	Beschichtungsspezifikation:
520 - 800	Wellenlängenbereich (nm):
λ/4	Oberflächenebenheit (P-V):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

Produktdetails

- Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
- Ideal für die Farbseparation
- Präzise N-BK7 Substrate

Unsere reflektierenden dichroitischen Farbfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und reflektieren entweder rotes, blaues oder grünes Licht während der Rest des sichtbaren Spektrums transmittiert wird. Die reflektierenden dichroitischen Filter von Edmund Optics® bieten eine bessere Leistung und hochwertigere Substrate als vergleichbare Farbfilter. Jeder Filter hat über 98% Reflexion im spezifizierten Farbbereich und über 90% Transmission im restlichen Bereich.

Kompatible Halterungen

