

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

geschwartz



YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt **#89-268-INK**

KONTAKT

-

1

+

€60,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€60,00

Stk. 10+

€54,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

1

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):

25.00 ±0.025
Hinterer Brennweite BFL (mm): 48.29
Effektive Brennweite EFL (mm): 50.00
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat:  N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.88
Radius R₁=R₂ (mm): 50.8
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen