

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25 mm D. x 75 mm FL, 266nm Laser-V-Beschichtung, N/20 PCX Linse



TECHSPEC N/20 Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #38-762 AUSVERKAUFT 3-4 TAGE



1



€199,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€199,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
71.96

Beschichtung: Laser V-Coat (266nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 266nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/20
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.43 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.08
Radius R₁ (mm): 34.39
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Designwellenlänge DWL (nm): 266
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen