

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm Dia X 75mm FL 3-5µm Beschichtung, Germaniumnybridaspnare



Produkt #68-266 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + €969,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€969,00

Stk. 6+

€775,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00 @ 4000nm

Numerische Apertur NA:
0.17

Hintere Brennweite BFL (mm):

72.79
Substrat: Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5μm
Oberflächengenauigkeit, P-V (μm): 0.3
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 24.0
Randdicke ET (mm): 2.39
Mittendicke CT (mm): 2.80 ±0.10
Blende: 2.94
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Radius R₂ (mm): 100.8
Form der hinteren Fläche: Concave
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen