

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCXLenses

Produkt #67-956 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€203,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	€203,00
Stk. 6+	€162,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):

97.40
Beschichtung: Laser V-Coat (355nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.79 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.05
Radius R₁ (mm): 45.85
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 4 J/cm ² @ 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen