

TECHSPEC® Kunststoffasphäre, 25 mm Durchmesser x 25 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt #66-008 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €49,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€49,00

Stk. 25+

€35,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hintere Brennweite BFL (mm): 20.52
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <5 (by design)
Oberflächenqualität: 80-50
Freie Apertur CA (mm): 21.5
Randdicke ET (mm): 1.07
Mittendicke CT (mm): 7.40 ±0.20
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to 70
Radius R₂ (mm): 152.34
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 1100
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen