

TECHSPEC®

Kunststoffasphäre aus K22R, 25 mm Durchmesser x 25 mm BW, VIS-Beschichtung



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt **#21-212** **20+ In Stock**

Andere Beschichtungen

-

1

+

€73<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-24     | €73,00 stückpreis               |
| Stk. 25-99    | €52,00 stückpreis               |
| Stk. 100-249  | €38,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 25.00 ±0.15          |                             |
| <5 (by design)       | Zentrierung (Bogenminuten): |
| 21.5                 | Freie Apertur CA (mm):      |
| 1.07                 | Randdicke ET (mm):          |
| 7.40 ± 0.20          | Mittendicke CT (mm):        |
| Protective as needed | Fase:                       |
| Convex               | Form der hinteren Fläche:   |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Optische Eigenschaften               |                                    |
| 25.00 @ 587.6nm                      | Effektive Brennweite EFL (mm):     |
| 0.50                                 | Numerische Apertur NA:             |
| 20.52                                | Hintere Brennweite BFL (mm):       |
| Zeonex K22R                          | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 587.6                                | Designwellenlänge Asphäre (nm):    |
| BBAR (425-675nm)                     | Beschichtung:                      |
| R <sub>avg</sub> <0.7% @ 425 - 675nm | Beschichtungsspezifikation:        |
| 80-50                                | Oberflächenqualität:               |
| 1.00                                 | Blende:                            |
| 152.34                               | Radius R <sub>2</sub> (mm):        |
| 425 - 675                            | Wellenlängenbereich (nm):          |
| Infinite                             | Konjugierter Abstand:              |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Umwelt & Haltbarkeit |                          |
| -30 to 70            | Betriebstemperatur (°C): |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| <a href="#">Konform</a>   | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>  | Konformitätszertifikat: |
| <a href="#">Konform</a>   | Reach 250:              |

## Produktdetails

- Linsendaten erhältlich
- 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
- Hohe numerische Apertur

Unsere TECHSPEC® Kunststoffasphären sind eine leichte Alternative zu sphärischen oder asphärischen Linsen aus Glas. Sie haben einen Standard-Durchmesser von 25 mm und können einfach über Standard-Montagezubehör in die meisten Systeme und Anwendungen integriert werden. Das Kunststoffsubstrat hat eine hervorragende Qualität und ermöglicht hohe optische Leistung sowie hohe numerische Aperturen. Die TECHSPEC® Kunststoffasphären haben eine geringe Trübung, geringe Autofluoreszenz und optimale Beschichtungshaftung, sodass sie ideal sowohl für OEM als auch für die Forschung eingesetzt werden können. Bitte [kontaktieren Sie unseren Vertrieb](#) bei kundenspezifischen Anforderungen an Beschichtung oder Design.

## Technische Informationen



