

TECHSPEC® Kunststoffasphäre, 25 mm Durchmesser x 25 mm BW, VIS-Beschichtung



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt #66-015 AUSVERKAUF KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 €64,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€64,00

Stk. 25+

€35,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hintere Brennweite BFL (mm): 20.52
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: BBAR (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.7% @ 425 - 675nm
Zentrierung (Bogenminuten): <5 (by design)
Oberflächenqualität: 80-50
Freie Apertur CA (mm): 21.5
Randdicke ET (mm): 1.07
Mittendicke CT (mm): 7.40 ±0.20
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to 70
Radius R₂ (mm): 152.34
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen