

TECHSPEC® M12-Objektiv der blauen Serie, 25 mm BW, f/4



25mm FL Blue Series M12 Lens



Produkt #69-266 Lagernd

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€100,00

Stk. 50+

€79,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):  
30.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
35.4mm - 14.5°

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>18                                                                                        |
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>18.0                                                                                      |
| <b>Gewicht (g):</b><br>12                                                                                                  |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>26.5mm - 10.9°                                                               |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>9.00                                                                                        |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0205                                                                       |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>35.4mm - 14.5°                                                        |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>6(5)                                                                                  |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>40.0mm - 16.2°                                                             |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                                              |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>32.1mm - 13.1°                                                             |
| <b>Typ:</b><br>M12 Imaging Lens                                                                                            |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>25.00                                                                                        |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.181X                                                                                        |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>1/1.8"                                                                                         |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>150 - ∞                                                                                     |
| <b>Mount:</b><br>M12 x0.5 (S-Mbunt)                                                                                        |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/4                                                                                                |
| <b>Verzeichnung (%):</b><br>0.59 @ Full Field                                                                              |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>8.5 - 6.5                                                                           |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>M4 MgF <sub>2</sub> @ 550nm                                                          |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>4.15                                                                             |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>19.9mm - 8.2°                                                                |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>11.90                                                                               |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>-19.03                                                                                |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 40.0mm - 16.2°<br>Vertical: 26.5mm - 10.9°<br>Diagonal: 44.3mm - 18° |
| <b>IR-Sperrfilter:</b><br>No                                                                                               |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-30.25                                                                           |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                         |
| <b>Objektivtyp:</b><br>High Performance M12 Lens                                                                           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 223:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |