

25mm Brennweite, T-Mount Fokussieroptik



Produkt **#53-044** **1 In Stock**

-

1

+

€122^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€122,00 stückpreis
Stk. 10-24	€109,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
Accessory	Beleuchtungsart:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
55.00	Gesamtlänge (mm):
	Außendurchmesser (mm):

48.00	
Optische Eigenschaften	
15.4	Strahldivergenz (°):
25.00	Brennweite BW (mm):
1.6	Punktgröße bei 6" Arbeitsabstand (Inch):
Gewinde & Montage	
T-mount	Mount:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Verfügbar mit C- oder T-Mount oder in flachen Halterungen
 - Ausgangsstrahlformung auf kleinen Flächen
 - Fokussieroptiken für Lichtleiter sind essentiell für die Divergenzreduktion bei faseroptischen Lichtleitern
- Faseroptische Lichtleiter erzeugen einen großen, diffusen Lichtstrahl - keinen kollimierten Strahl oder fokussierten Punkt. Linsenbaugruppen am Ende der Faser können Licht effektiv sammeln und den Ausgangsstrahl formen. Fokussieroptiken für Lichtleiter sind in zwei Ausführungen erhältlich - eingebaut in unsere C- und T-Mount-Komponenten oder in einem schmalen Halter, der direkt an unsere Lichtleiter passt. Für die C- und T-Mount-Version wird ein [Standardadapter von Dolan-Jenner](#) benötigt, er kann für alle Lichtleiter verwendet werden. Zusätzliches Zubehör kann über unsere [C- und T-Mount-Komponenten](#) hinzugefügt werden. Produktnummer [#58-837](#) kann mit allen unseren 1/8" oder 1/4" Lichtleitern mit Spitzendurchmessern von 0,187" oder 0,312" eingesetzt werden. [#58-836](#) kann für unsere halbstarren und hybriden Lichtleiter mit einem Spitzendurchmesser von 0,5" verwendet werden.