

Ultrahochauflösendes Objektiv mit Festbrennweite, 25 mm



#68-684



Produkt **#68-685** **4 In Stock**

☐ [Vergleichsprodukte](#)

-

1

+

€1.566⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.566,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Series:

ltra High Resolution Fixed Focal Length Lenses

Typ:

Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
Länge (mm):	
45.50	
Max. Durchmesser (mm):	
33.0	
Außendurchmesser (mm):	
33	
Gewicht (g):	
95.00	

Optische Eigenschaften	
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):	
26.7	
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:	
26.7mm - 14.6°	
Max. Bildkreis (mm):	
11.00	
Brennweite BW (mm):	
25.00	
Arbeitsabstand (mm):	
100 - ∞	
Blende (f/#):	
f/1.8 - f/16	
Maximale Verzeichnung (%):	
<-0.09%	
Wellenlängenbereich:	
VIS	

Sensor	
Max. Sensorgröße:	
2/3"	
Pixel Size (µm):	
2.40	

Gewinde & Montage	
Filtergewinde:	
M25.5 x0.50	
Mount:	
C-Mount	

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
REACH 241:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 10 Megapixel, 2,4 µm Pixelgröße
- Spektralbereich von 400-1000 nm
- 8 mm bis 50 mm Brennweite

Diese ultrahochauflösenden Objektive mit Festbrennweite wurden entwickelt, um eine Auflösung von 10 Megapixeln auf der optischen Achse zu bieten. Sie sind mit sieben verschiedenen Brennweiten erhältlich und weisen sehr geringe Verzeichnung auf. Durch die Verwendung von asphärischen Elementen können diese hochauflösenden Objektive eine hervorragende Leistung in einem Abstand von 100 mm bis unendlich bieten. Alle Objektive haben einen feststellbaren Fokus, Blendenring und Filtergewinde zur Verwendung von Filtern.