



Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 25 mm H x 50 mm L x -25 mm BW, MgF2



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #68-078 3-4 TAGE



1



€117,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€117,00

Stk. 6+

€93,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
-25.00

Substrat:

N-SF11
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): -27.24
Mittendicke CT (mm): 4.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 25.0 x 50.0
Randdicke ET (mm): 8.25
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -19.62
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform