

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



25mm FL Front, #14-363



Produkt #14-363

3-4TAGE



1



€1.765,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.765,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
99.51

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
56.4mm - 14.8°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

77.9mm - 32.3°
Filtergewinde: M62 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 78.5
Außendurchmesser (mm): 78.5
Gewicht (g): 366.5
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 42.2mm - 11.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 114.9mm - 29.4°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.02
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 165.5mm - 49.1°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 127.1mm - 32.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (6)
Hinweis: Diameter includes liquid lens
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 63.5mm - 16.6°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 51.0mm - 13.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.114
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 52.38
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 31.5mm - 8.3°
Hauptebene Objektseite (mm): 72.02
Hauptebene Bildseite (mm): 4.02
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 127.1mm - 32.3° Vertical: 94mm - 24.3° Diagonal: 162.2mm - 40.3°
Maximale Verzeichnung (%): -2.93
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Optutune EL-10-30-TC-VS-5D
Position Austrittspupille (mm): -107.78
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
